

**Garant**
**CC. T 09T308, Nuance: HU7310**


## Données de commande

N° commande	260152 HU7310
GTIN	4045197668219
Classe d'article	21G

## Description

### Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe $a_p$	0,1 - 4 mm
Application principale	N
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	350 - 600 m/min
Brise-copeaux	AM
Condition de coupe	Continue
Avance $f$	0,05 - 0,5 mm/tr
Nuance	HU7310
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure

Revêtement	non revêtu
Code ISO plaquette	CCMT 09T308
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	G
Type de produit	Plaquette pour tournage