

Garant**Porte-outils à bride, à gauche, Carré / plaquette: 25/16mm****Données de commande**

N° commande	251009 25/16
GTIN	4045197650689
Classe d'article	21T

Description technique

Code ISO porte-outils	CKJNR/L 2525M16
Bride	259038 17
Taille de queue	25 mm
Longueur de tête L ₁	32 mm
Sous-plaquette	259031 6
Jeu de ressorts	259044 3
Ressort	259046 3
Plaquette adaptée	KNUX 1604.. R/L
Taille plaquette	16 mm
Vis pour bride	259021 3
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Longueur totale L	150 mm
Série	QuickTurn
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à gauche
Arrosage interne	non

Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Bride de serrage Type 17	259038 17
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 4 mm	674242 4
Jeu de ressorts 10 pièces Type 3	259044 3
Vis pour bride de serrage Type 3	259021 3
Ressort Type 3	259046 3
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
Sous-plaquette Type 6	259031 6
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600