

Garant**CC. T 120408, Nuance: HB7310**

Données de commande

N° commande	260160 HB7310
GTIN	4045197668530
Classe d'article	21G

Description

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	350 - 600 m/min
Condition de coupe	Continue
Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,1 - 4 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Brise-copeaux	AM
Application principale	N
Nuance	HB7310
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure

Code ISO plaquette	CCMT 120408
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	G
Type de produit	Plaquette pour tournage