

Garant
CCGT 120402, Nuance: HU7310


Données de commande

N° commande	260156 HU7310
GTIN	4045197668257
Classe d'article	21G

Description technique

Application principale	N
Rayon d'angle	0,2 mm
Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Brise-copeaux	AM
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe v_c Application principale	350 - 600 m/min
Prof. coupe a_p	0,1 - 4 mm
Nuance	HU7310
Classement finition/ébauche	Finition
Classement finition/ébauche	Finition
Classement finition/ébauche	Finition

Type d'outils	Carbure
Revêtement	non revêtu
Code ISO plaquette	CCGT 120402
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	G
Type de produit	Plaquette pour tournage