

Garant**Porte-outils à bride, à gauche, Carré / plaquette: 32/16mm****Données de commande**

N° commande	251009 32/16
GTIN	4045197654656
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de ressorts	259044 3
Taille plaquette	16 mm
Longueur de tête L ₁	32 mm
Bride	259038 17
Vis pour bride	259021 3
Plaquette adaptée	KNUX 1604.. R/L
Largeur fonctionnelle L ₄	40 mm
Ressort	259046 3
Code ISO porte-outils	CKJNR/L 3232P16
Sous-plaquette	259031 6
Taille de queue	32 mm
Longueur totale L	170 mm
Série	QuickTurn
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à gauche
Arrosage interne	non

Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
Vis pour bride de serrage Type 3	259021 3
Bride de serrage Type 17	259038 17
Jeu de ressorts 10 pièces Type 3	259044 3
Sous-plaquette Type 6	259031 6
Ressort Type 3	259046 3
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 4 mm	674242 4
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600