



## KNUX 160405R Jeu de 10 pièces, Nuance: HBX020



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 251090 HBX020 |
| GTIN             | 4045197663993 |
| Classe d'article | 22D           |

### Description

KNUX 160405R Jeu de 10 pièces HBX020 Nuance: HBX020

Brise-copeaux: PG

Brise-copeaux: 3,2 mm

Prof. coupe  $a_p$ : 1 - 6 mm

Avance f: 0,2 - 0,7 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 300 m/min

### Description technique

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Brise-copeaux                                 | PG                       |
| Rayon d'angle                                 | 0,5 mm                   |
| Condition de coupe                            | Légèrement intermittente |
| Prof. coupe $a_p$                             | 1 - 6 mm                 |
| Application principale                        | P                        |
| Avance f                                      | 0,2 - 0,7 mm/tr          |
| Brise-copeaux                                 | 3,2 mm                   |
| Nuance  | HBX020                   |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 80 - 300 m/min           |
| Classement finition/ébauche                   | Ebauche                  |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Type d'outils               | Carbure                 |
| Nombre de changements/dents | 2                       |
| Code ISO plaquette          | KNUX 160405R            |
| Type de produit             | Plaquette pour tournage |