


KNUX 160405L Jeu de 10 pièces, Nuance: HBX020

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 251052 HBX020 |
| GTIN | 4045197663795 |
| Classe d'article | 22D |

Description

KNUX 160405L Jeu de 10 pièces HBX020 Nuance: HBX020

Brise-copeaux: PM

Brise-copeaux: 2,2 mm

Prof. coupe a_p : 1 - 5 mm

Avance f: 0,2 - 0,7 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 300 m/min

Description technique

| | |
|---|--------------------------|
| Prof. coupe a_p | 1 - 5 mm |
| Rayon d'angle | 0,5 mm |
| Brise-copeaux | 2,2 mm |
| Condition de coupe | Légèrement intermittente |
| Application principale | P |
| Avance f | 0,2 - 0,7 mm/tr |
| Brise-copeaux | PM |
| Nuance | HBX020 |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 80 - 300 m/min |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Type d'outils | Carbure |
| Nombre de changements/dents | 2 |
| Code ISO plaquette | KNUX 160405L |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |