



## Corps de base KOMET®, 6×D, Ø DC: 33mm



### Données de commande

N° commande	236652 33
GTIN	4047109076266
Classe d'article	24K

### Description

#### Exécution:

- Sécurité du processus jusqu'à 6×D.
- Point de séparation rigide entre l'élément de base et la couronne de perçage.
- Queue ABS.

#### Utilisation:

Pour utilisation en position fixe ou rotative ainsi que verticale et horizontale dans tous les matériaux.

#### Remarque(s):

Autres dimensions et pièces de rechange sur demande.

### Description technique

Ø queue ABS® D <sub>s</sub>	50 mm
Pour couronnes de perçage	33 - 39,2 mm
Longueur totale L <sub>tot</sub>	255 mm
Ø corps de base d <sub>1</sub>	32 mm
Long. utile L <sub>1</sub>	215 mm
Ø nom. D	33
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	6×D
Queue	ABS
Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

