



## KNUX 160405L Jeu de 10 pièces, Nuance: HBX020



### Données de commande

N° commande	251092 HBX020
GTIN	4045197664037
Classe d'article	22D

### Description

KNUX 160405L Jeu de 10 pièces HBX020 Nuance: HBX020

Brise-copeaux: PG

Brise-copeaux: 3,2 mm

Prof. coupe  $a_p$ : 1 - 6 mm

Avance f: 0,2 - 0,7 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 300 m/min

### Description technique

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,2 - 0,7 mm/tr
Brise-copeaux	PG
Prof. coupe $a_p$	1 - 6 mm
Rayon d'angle	0,5 mm
Brise-copeaux	3,2 mm
Application principale	P
Nuance	HBX020
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 300 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche

Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaquette	KNUX 160405L
Type de produit	Plaquette pour tournage