


**KNUX 160410R Jeu de 10 pièces, Nuance: HBX020**

**Données de commande**

N° commande	251056 HBX020
GTIN	4045197663832
Classe d'article	22D

**Description**

KNUX 160410R Jeu de 10 pièces HBX020 Nuance: HBX020

Brise-copeaux: PM

Brise-copeaux: 2,2 mm

Prof. coupe  $a_p$ : 1 - 5 mm

Avance f: 0,2 - 0,7 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 300 m/min

**Description technique**

Prof. coupe $a_p$	1 - 5 mm
Brise-copeaux	2,2 mm
Application principale	P
Rayon d'angle	1 mm
Avance f	0,2 - 0,7 mm/tr
Brise-copeaux	PM
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	HBX020
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 300 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition

Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaquette	KNUX 160410R
Type de produit	Plaquette pour tournage