

 KOMET**Couronne de perçage KOMET KUB Centron® Powerline, Ø DC: 25mm****Données de commande**

N° commande	236651 25
GTIN	4047109226982
Classe d'article	24L

Description**Exécution:**

La pointe de perçage guide l'outil avec précision dans l'axe et garantit ainsi rectitude et sécurité de process maximale, stabilité à des profondeurs de perçage jusqu'à 9xD.

Pré-perçage sur surfaces planes possible sans alésage pilote.

Couronne de perçage sans patins de guidage et leur réglage.

Utilisation:

Pour utilisation en position fixe ou rotative ainsi que verticale et horizontale dans tous les matériaux.

Avec pointe de centrage 236659.

Avec plaquettes 236520 – 236576.

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Réf. pointe de centrage	20
Vis pour corps de base	239653 8IP8
Nombre de dents Z	2
Code ISO plaquette	SOEX 07T308

Réf. corps de base	20
Série	KUB Centron®
Ø nom. D	25
Application de perçage	Perçage transversal sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Application de perçage	Perçage de trous borgnes
Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Jeu de vis de serrage Torx Plus®10 pièces Taille empreinte 8IP8	239653 8IP8
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,3 Nm	211750 1,3
Jeu de vis de serrage Torx Plus®10 pièces Taille empreinte 8IP1	239652 8IP1