



Corps de base KOMET®, 6×D, Ø DC: 40mm



Données de commande

N° commande	236652 40
GTIN	4047109076297
Classe d'article	24K

Description

Exécution:

- Sécurité du processus jusqu'à 6×D.
- Point de séparation rigide entre l'élément de base et la couronne de perçage.
- Queue ABS.

Utilisation:

Pour utilisation en position fixe ou rotative ainsi que verticale et horizontale dans tous les matériaux.

Remarque(s):

Autres dimensions et pièces de rechange sur demande.

Description technique

Pour couronnes de perçage	40 - 45 mm
Ø corps de base d ₁	38,5 mm
Longueur totale L _{tot}	310 mm
Ø queue ABS® D _s	63 mm
Long. utile L ₁	260 mm
Ø nom. D	40
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	6×D
Queue	ABS
Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

