



## Corps de base KOMET®, 4×D, Ø DC: 55mm



### Données de commande

N° commande	236653 55
GTIN	4047109095922
Classe d'article	24K

### Description

#### Exécution:

- Sécurité du processus jusqu'à 4×D.
- Point de séparation rigide entre l'élément de base et la couronne de perçage.
- Queue ABS.

#### Utilisation:

Pour utilisation en position fixe ou rotative ainsi que verticale et horizontale dans tous les matériaux.

#### Remarque(s):

Autres dimensions et pièces de rechange sur demande.

### Description technique

Ø corps de base $d_1$	53,5 mm
Longueur totale $L_{tot}$	325 mm
Long. utile $L_1$	260 mm
Pour couronnes de perçage	55 - 64 mm
Ø queue ABS® $D_s$	80 mm
Ø nom. D	55
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	4×D
Queue	ABS
Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

