

Cordon prolongateur pour F, B, PL, CZ, 250 V, Type: 25N



Données de commande

N° commande	081183 25N
GTIN	4007123251513
Classe d'article	08B

Description

Exécution:

Agrés pour une utilisation à l'extérieur et dans des pièces humides (IP44).

Avec prises pour les **pays suivants: F, B, PL et CZ**. Résistant à l'huile, à l'essence et aux rayons UV.

Câble en caoutchouc néoprène avec fiche et prise en caoutchouc protégées contre les projections d'eau.

Fonctionnement:

IP44: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing > 1$ mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l'écart.

Description technique

Longueur câble	25 m
Matériau câble	Néoprène
Pour pays	F; B; PL; CZ
Conception du câble	3G1,5
Classe de câble	H07RN-F

Type	25N
antichocs et protection contre les projections d'eau	Catégorie 2 (K2) suivant BGI
Indice de protection IP	IP 44
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de fiche, entrée	E
Attribut des noms de produit	250 V
Tension	250 V
Type de produit	Rallonges (électriques)

Accessoires

Système d'accrochage de câble CableFix Type XL	081191 XL
Système d'accrochage de câble CableFix Type S	081191 S
Système d'accrochage de câble CableFix Type L	081191 L