

**Garant**
**Porte-outils à levier, court, Gauche, Carré / plaquette: 20/06 mm**

**Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 251905 20/06  |
| GTIN             | 4045197651167 |
| Classe d'article | 21U           |

**Description**
**Exécution:**

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process.

**Remarque(s):**

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 319001 – 319886 ou pour une longueur de queue < 125 mm supplémentaire 317900.

Arrosage interne: oui

Code ISO porte-outils: PWLNR/L 2020X06

Plaquette adaptée: WN.. 0604..

Largeur fonctionnelle L<sub>4</sub>: 25 mm

Longueur de tête L<sub>1</sub>: 30 mm

Longueur totale L: 89 mm

Sous-plaquette: 259031 9

**Description technique**

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Plaquette adaptée                    | WN.. 0604.. |
| Longueur de tête L <sub>1</sub>      | 30 mm       |
| Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub> | 25 mm       |
| Taille plaquette                     | 6 mm        |
| Taille de queue                      | 20 mm       |

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Code ISO porte-outils    | PWLNRL 2020X06     |
| Vis de levier            | 259018 4           |
| Ressort                  | 259046 2           |
| Levier                   | 259015 6           |
| Sous-plaquette           | 259031 9           |
| Longueur totale L        | 89 mm              |
| Type d'utilisation       | Gauche             |
| Norme                    | DIN ISO 5610       |
| Arrosage interne         | oui                |
| Angle d'attaque $\kappa$ | 95 degré           |
| Type de produit          | Porte-outils à vis |

## Accessoires

|  |            |
|--|------------|
| Levier Type 6  | 259015 6   |
| Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames<br>Couple maximal 500 cNm | 659906 500 |
| Ressort Type 2   | 259046 2   |
| Vis de levier Type 4   | 259018 4   |
| Sous-plaquette Type 9  | 259031 9   |
| PrecisionBit pour 6 pans, tige E 6,3 Hexagonal 2,5 mm                        | 674242 2,5 |