

**Corps de base KOMET®, 4×D, Ø DC: 65mm****Données de commande**

N° commande	236653 65
GTIN	4047109095939
Classe d'article	24K

Description**Exécution:**

- Sécurité du processus jusqu'à 4×D.
- Point de séparation rigide entre l'élément de base et la couronne de perçage.
- Queue ABS.

Utilisation:

Pour utilisation en position fixe ou rotative ainsi que verticale et horizontale dans tous les matériaux.

Remarque(s):

Autres dimensions et pièces de rechange sur demande.

Description technique

Longueur totale L_{tot}	375 mm
Long. utile L_1	295 mm
Pour couronnes de perçage	65 - 71 mm
Ø corps de base d_1	63,5 mm
Ø queue ABS® D_s	80 mm
Ø nom. D	65
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	4×D
Queue	ABS
Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

