

Garant**Porte-outils à levier, droite, Carré / plaquette: 20/08mm****Données de commande**

N° commande	251916 20/08
GTIN	4045197651334
Classe d'article	21T

Description technique

Taille de queue	20 mm
Levier	259015 2
Jeu de ressorts	259044 2
Plaquette adaptée	WN.. 0804..
Longueur de tête L ₁	20 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Taille plaquette	8 mm
Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Code ISO porte-outils	PWLNLR/L 2020K08
Sous-plaquette	259031 40
Vis de levier	259018 2
Longueur totale L	125 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	95 degré

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

VIS DE LEVIER Type 2	259018 2
Jeu de poinçons 10 pièces Type 2	259047 2
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 3 mm	674242 3
Levier Type 2	259015 2
Jeu de ressorts 10 pièces Type 2	259044 2
Sous-plaquette Type 40	259031 40
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500