

Garant**Porte-outils à bride, droite, Carré / plaquette: 20/08mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 251912 20/08 |
| GTIN | 4045197651259 |
| Classe d'article | 21T |

Description technique

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Code ISO porte-outils | MWLNRL 2020K08 |
| Goupille | 259049 2 |
| Sous-plaquette | 259031 41 |
| Taille plaquette | 8 mm |
| Jeu de vis | 259023 2 |
| Largeur fonctionnelle L ₄ | 25 mm |
| Bride de serrage | 259038 12 |
| Longueur de tête L ₁ | 28 mm |
| Plaquette adaptée | WN.. 0804.. |
| Taille de queue | 20 mm |
| Longueur totale L | 125 mm |
| Série | QuickTurn |
| Norme | Norme usine |
| Type d'utilisation | droite |
| Arrosage interne | non |
| Angle d'attaque κ | 95 degré |

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Utilisation | Dressage |
| Utilisation | Tournage longitudinal extérieur |
| Type de produit | Porte-outils à vis |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| Sous-plaquette Type 41 | 259031 41 |
| Goupille Type 2 | 259049 2 |
| PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 3 mm | 674242 3 |
| Bride de serrage Type 12 | 259038 12 |
| Jeu de vis 10 pièces Type 2 | 259023 2 |
| Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm | 659957 500 |