



## KNUX 160410L Jeu de 10 pièces, Nuance: HBX130



### Données de commande

N° commande	251058 HBX130
GTIN	4045197663894
Classe d'article	22D

### Description

KNUX 160410L Jeu de 10 pièces HBX130 Nuance: HBX130

Brise-copeaux: MM

Brise-copeaux: 2,2 mm

Prof. coupe  $a_p$ : 1 - 5 mm

Avance f: 0,2 - 0,7 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 200 m/min

### Description technique

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	1 mm
Avance f	0,2 - 0,7 mm/tr
Application principale	M
Brise-copeaux	2,2 mm
Prof. coupe $a_p$	1 - 5 mm
Brise-copeaux	MM
Nuance	HBX130
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 200 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition

Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaquette	KNUX 160410L
Type de produit	Plaquette pour tournage