

Garant**Porte-outils à bride, à droite, Carré / plaquette: 25/16mm****Données de commande**

N° commande	251008 25/16
GTIN	4045197650672
Classe d'article	21T

Description technique

Jeu de ressorts	259044 3
Longueur de tête L ₁	32 mm
Taille plaquette	16 mm
Taille de queue	25 mm
Plaquette adaptée	KNUX 1604.. R/L
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Vis pour bride	259021 3
Sous-plaquette	259031 4
Bride	259038 16
Ressort	259046 3
Code ISO porte-outils	CKJNR/L 2525M16
Longueur totale L	150 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	93 degré

Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Jeu de ressorts 10 pièces Type 3	259044 3
Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
Ressort Type 3	259046 3
Sous-plaquette Type 4	259031 4
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 4 mm	674242 4
Vis pour bride de serrage Type 3	259021 3
Bride de serrage Type 16	259038 16
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600