

Garant**Porte-outils à bride, droite, Carré / plaquette: 25/08mm****Données de commande**

N° commande	251912 25/08
GTIN	4045197651266
Classe d'article	21T

Description technique

Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Goupille	259049 2
Sous-plaquette	259031 41
Plaquette adaptée	WN.. 0804..
Jeu de vis	259023 2
Longueur de tête L ₁	31 mm
Taille de queue	25 mm
Bride de serrage	259038 12
Code ISO porte-outils	MWLNRL 2525M08
Taille plaquette	8 mm
Longueur totale L	150 mm
Série	QuickTurn
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	95 degré

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 3 mm	674242 3
Sous-plaquette Type 41	259031 41
Goupille Type 2	259049 2
Jeu de vis 10 pièces Type 2	259023 2
Bride de serrage Type 12	259038 12
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500