

Garant
Porte-outils à levier, court, Gauche, Carré / plaquette: 16/08 mm

Données de commande

N° commande	251905 16/08
GTIN	4045197651181
Classe d'article	21U

Description
Exécution:

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 319001 – 319886 ou pour une longueur de queue < 125 mm supplémentaire 317900.

Arrosage interne: oui

Code ISO porte-outils: PWLNR/L 1620X08

Plaquette adaptée: WN.. 0804..

Largeur fonctionnelle L₄: 25 mm

Longueur de tête L₁: 34 mm

Longueur totale L: 81 mm

Sous-plaquette: 259031 19

Description technique

Code ISO porte-outils	PWLNR/L 1620X08
Plaquette adaptée	WN.. 0804..
Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Ressort	259046 1
Levier	259015 3

Taille de queue	16 mm
Vis de levier	259018 3
Taille plaquette	8 mm
Longueur de tête L ₁	34 mm
Sous-plaquette	259031 19
Longueur totale L	81 mm
Type d'utilisation	Gauche
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	95 degré
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Vis de levier Type 3	259018 3
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Levier Type 3	259015 3
Sous-plaquette Type 19	259031 19
PrecisionBit pour 6 pans, tige E 6,3 Hexagonal 3 mm	674242 3
Ressort Type 1	259046 1