

Garant**Porte-outils à levier, droite, Carré / plaquette: 32/08mm****Données de commande**

N° commande	251916 32/08
GTIN	4045197674777
Classe d'article	21T

Description technique

Code ISO porte-outils	PWLNR/L 3232 P08
Sous-plaquette	259031 40
Largeur fonctionnelle L ₄	40 mm
Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Longueur de tête L ₁	23 mm
Jeu de ressorts	259044 2
Taille de queue	32 mm
Levier	259015 2
Vis de levier	259018 2
Plaquette adaptée	WN.. 0804..
Taille plaquette	8 mm
Longueur totale L	170 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	95 degré

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Levier Type 2	259015 2
Jeu de ressorts 10 pièces Type 2	259044 2
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 3 mm	674242 3
Sous-plaquette Type 40	259031 40
Jeu de poinçons 10 pièces Type 2	259047 2
VIS DE LEVIER Type 2	259018 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500