

Garant**Barre d'alésage, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 25/08mm**

Données de commande

N° commande	251936 25/08
GTIN	4045197651419
Classe d'article	21T

Description technique

Goupille	259049 3
Sous-plaquette	259031 41
Bride de serrage	259038 12
Ø pré-perçage min. D_{min}	32 mm
Déport L_3	17 mm
Plaquette adaptée	WN.. 0804..
Taille plaquette	8 mm
Code ISO porte-outils	A25R MWLNR/L08
Jeu de vis	259023 3
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage L_2	24 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_s	25 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Goupille Type 3	259049 3
Bride de serrage Type 12	259038 12
Sous-plaquette Type 41	259031 41
Jeu de vis 10 pièces Type 3	259023 3
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500