



KNUX 160410L Jeu de 10 pièces, Nuance: HBX020



Données de commande

N° commande	251098 HBX020
GTIN	4045197664112
Classe d'article	22D

Description

KNUX 160410L Jeu de 10 pièces HBX020 Nuance: HBX020

Brise-copeaux: PG

Brise-copeaux: 3,2 mm

Prof. coupe a_p : 1 - 6 mm

Avance f: 0,2 - 0,7 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 300 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	1 - 6 mm
Application principale	P
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	1 mm
Avance f	0,2 - 0,7 mm/tr
Brise-copeaux	PG
Brise-copeaux	3,2 mm
Nuance	HBX020
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 300 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche

Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaquette	KNUX 160410L
Type de produit	Plaquette pour tournage