



Corps de base KOMET®, 6×D, Ø DC: 72mm



Données de commande

N° commande	236652 72
GTIN	4047109095977
Classe d'article	24K

Description

Exécution:

- Sécurité du processus jusqu'à 6×D.
- Point de séparation rigide entre l'élément de base et la couronne de perçage.
- Queue ABS.

Utilisation:

Pour utilisation en position fixe ou rotative ainsi que verticale et horizontale dans tous les matériaux.

Remarque(s):

Autres dimensions et pièces de rechange sur demande.

Description technique

Pour couronnes de perçage	72 - 81 mm
Long. utile L ₁	460 mm
Ø corps de base d ₁	70,5 mm
Ø queue ABS® D _s	100 mm
Longueur totale L _{tot}	540 mm
Ø nom. D	72
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	6×D
Queue	ABS
Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

