

**Garant****Porte-outils à levier CKJNL 93°, pour plaquettes KNUX., gauche, Carré /  
plaquette: 20/16mm****Données de commande**

N° commande	251009 20/16
GTIN	4045197654649
Classe d'article	21T

**Description technique**

Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	30 mm
Code ISO porte-outils	CKJNR/L 2020K16
Taille plaquette	16 mm
Vis pour bride	259021 3
Ressort	259046 3
Taille de queue	20 mm
Plaquette adaptée	KNUX 1604.. R/L
Jeu de ressorts	259044 3
Sous-plaquette	259031 6
Bride	259038 17
Longueur de tête L <sub>1</sub>	32 mm
Longueur totale L	125 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à gauche
Arrosage interne	non

Angle d'attaque $\kappa$	93 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

## Accessoires

Vis pour bride de serrage Type 3	259021 3
Sous-plaquette Type 6	259031 6
Bride de serrage Type 17	259038 17
Jeu de ressorts 10 pièces Type 3	259044 3
Ressort Type 3	259046 3
Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 4 mm	674242 4