

**Garant****Porte-outils à bride, à gauche, Carré / plaquette: 20/16mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 251009 20/16  |
| GTIN             | 4045197654649 |
| Classe d'article | 21T           |

**Description technique**

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub> | 30 mm           |
| Code ISO porte-outils                | CKJNR/L 2020K16 |
| Taille plaquette                     | 16 mm           |
| Vis pour bride                       | 259021 3        |
| Ressort                              | 259046 3        |
| Taille de queue                      | 20 mm           |
| Plaquette adaptée                    | KNUX 1604.. R/L |
| Jeu de ressorts                      | 259044 3        |
| Sous-plaquette                       | 259031 6        |
| Bride                                | 259038 17       |
| Longueur de tête L <sub>1</sub>      | 32 mm           |
| Longueur totale L                    | 125 mm          |
| Série                                | QuickTurn       |
| Norme                                | Norme usine     |
| Type d'utilisation                   | à gauche        |
| Arrosage interne                     | non             |

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Angle d'attaque $\kappa$ | 93 degré                        |
| Utilisation              | Tournage longitudinal extérieur |
| Utilisation              | Tournage longitudinal extérieur |
| Utilisation              | Tournage longitudinal extérieur |
| Type de produit          | Porte-outils à vis              |

## Accessoires

|   |             |
|---|-------------|
| Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames<br>Couple maximal 1600 cNm | 659906 1600 |
| Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce<br>Longueur totale 50 mm    | 659874 50   |
| Bride de serrage Type 17  | 259038 17   |
| Vis pour bride de serrage Type 3  | 259021 3    |
| Sous-plaquette Type 6   | 259031 6    |
| Jeu de ressorts 10 pièces Type 3  | 259044 3    |
| PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 4 mm                      | 674242 4    |
| Ressort Type 3  | 259046 3    |
| Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames<br>Couple maximal 1600 cNm | 659957 1600 |