

Garant**Barre d'alésage, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 32/08mm**

Données de commande

N° commande	251936 32/08
GTIN	4045197651426
Classe d'article	21T

Description technique

Goupille	259049 5
Code ISO porte-outils	A32S MWLNR/L08
Ø pré-perçage min. D_{min}	40 mm
Déport L_3	22 mm
Bride de serrage	259038 12
Plaquette adaptée	WN.. 0804..
Taille plaquette	8 mm
Sous-plaquette	259031 41
Jeu de vis	259023 3
Longueur totale L	250 mm
Hauteur de serrage L_2	31 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_s	32 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Bride de serrage Type 12	259038 12
Goupille Type 5	259049 5
Sous-plaquette Type 41	259031 41
Jeu de vis 10 pièces Type 3	259023 3
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500