

**Couronne de perçage KOMET KUB Centron® Powerline, Ø DC: 30mm****Données de commande**

N° commande	236651 30
GTIN	4047109227033
Classe d'article	24L

Description**Exécution:**

La pointe de perçage guide l'outil avec précision dans l'axe et garantit ainsi rectitude et sécurité de process maximale, stabilité à des profondeurs de perçage jusqu'à 9xD.

Pré-perçage sur surfaces planes possible sans alésage pilote.

Couronne de perçage sans patins de guidage et leur réglage.

Utilisation:

Pour utilisation en position fixe ou rotative ainsi que verticale et horizontale dans tous les matériaux.

Avec pointe de centrage 236659.

Avec plaquettes 236520 – 236576.

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.

Description technique

Réf. corps de base	26
Jeu de vis pour plaquettes	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Vis pour corps de base	239653 8IP9
Nombre de dents Z	2
Code ISO plaquette	SOEX 090408

Réf. pointe de centrage	40
Série	KUB Centron®
Ø nom. D	30
Application de perçage	Perçage transversal sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Application de perçage	Perçage de trous borgnes
Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

Jeu de vis de serrage Torx Plus®10 pièces Taille empreinte 8IP9	239653 8IP9
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,3 Nm	211750 1,3
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Jeu de vis de serrage Torx Plus®10 pièces Taille empreinte 15IP	239652 15IP