



Corps de base KOMET®, 4×D, Ø DC: 20mm



Données de commande

N° commande	236653 20
GTIN	4047109076198
Classe d'article	24K

Description

Exécution:

- Sécurité du processus jusqu'à 4×D.
- Point de séparation rigide entre l'élément de base et la couronne de perçage.
- Queue ABS.

Utilisation:

Pour utilisation en position fixe ou rotative ainsi que verticale et horizontale dans tous les matériaux.

Remarque(s):

Autres dimensions et pièces de rechange sur demande.

Description technique

Longueur totale L_{tot}	145 mm
Ø corps de base d_1	19 mm
Pour couronnes de perçage	20 - 25 mm
Ø queue ABS® D_s	50 mm
Long. utile L_1	113 mm
Ø nom. D	20
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	4×D
Queue	ABS
Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

