


 KOMET**Couronne de perçage KOMET KUB Centron®, Ø DC: 75mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 236650 75     |
| GTIN             | 4047109095380 |
| Classe d'article | 24L           |

**Description****Exécution:**

- Sécurité du process jusqu'à 8 (9)×D.
- Centrage via pointe de centrage et patins de guidage.
- Point de séparation rigide entre l'élément de base et la couronne de perçage.
- Ø des patins de guidage adapté aux plaquettes avec rayon d'angle de 0,4 mm. Pour les trous débouchants, il est possible d'adapter le Ø du patin de guidage à l'aide de clinquants.

**Utilisation:**

- Pour utilisation en position fixe ou rotative ainsi que verticale et horizontale dans tous les matériaux.
- Avec pointe de centrage 236655 – 236657.
- Avec plaquette 236740 – 237080.

**Adapté(s) pour:**

Corps de base 236652 – 236654.

**Livraison:**

Couronne de perçage avec patins de guidage (patins de guidage de rechange 236658).  
A partir du Ø 65 mm, avec empreinte de plaquette extérieure réglable de +1 mm au Ø.

**Description technique**

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Jeu de vis pour plaquettes | 239655 8IP2 (1,3 Nm)                  |
| Vis pour corps de base     | 239655 20IP3                          |
| Réf. pointe de centrage    | 65                                    |
| Réf. corps de base         | 72                                    |
| Nombre de dents Z          | 1                                     |
| Code ISO plaquette         | WOEX 05T304                           |
| Série                      | KUB Centron®                          |
| Ø nom. D                   | 75                                    |
| Application de perçage     | Centrage                              |
| Application de perçage     | Perçage transversal sous condition    |
| Application de perçage     | Sortie en oblique sous condition      |
| Application de perçage     | Pré-perçage en oblique sous condition |
| Arrosage interne           | oui                                   |
| Type de produit            | Forets à plaquettes                   |

## Accessoires

|   |              |
|---|--------------|
| Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 8IP2    | 239655 8IP2  |
| Corps de base KOMET® Ø DC 72 mm                                     | 236654 72    |
| PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP | 674252 8IP   |
| Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 20IP3   | 239655 20IP3 |
| Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,3 Nm       | 211750 1,3   |
| Pointe de centrage HSS KOMET KUB Centron® Type 65                   | 236656 65    |
| Corps de base KOMET® Ø DC 72 mm                                     | 236652 72    |
| Pointe de centrage HSS KOMET KUB Centron® Type 65                   | 236655 65    |

Corps de base KOMET® Ø DC 72 mm

236653 72