



## Corps de base KOMET®, 4×D, Ø DC: 26mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 236653 26     |
| GTIN             | 4047109076228 |
| Classe d'article | 24K           |

### Description

#### Exécution:

- Sécurité du processus jusqu'à 4×D.
- Point de séparation rigide entre l'élément de base et la couronne de perçage.
- Queue ABS.

#### Utilisation:

Pour utilisation en position fixe ou rotative ainsi que verticale et horizontale dans tous les matériaux.

#### Remarque(s):

Autres dimensions et pièces de rechange sur demande.

### Description technique

|   |                     |
|---|---------------------|
| Long. utile $L_1$                                     | 130 mm              |
| Pour couronnes de perçage                             | 26 - 32 mm          |
| Ø corps de base $d_1$                                 | 25 mm               |
| Ø queue ABS® $D_s$                                    | 50 mm               |
| Longueur totale $L_{tot}$                             | 160 mm              |
| Ø nom. D  | 26                  |
| Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 4×D                 |
| Queue   | ABS                 |
| Arrosage interne                                      | oui                 |
| Type de produit                                       | Forets à plaquettes |

