

Garant
Barre d'alésage, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 20/06mm


Données de commande

N° commande	251942 20/06
GTIN	4045197651488
Classe d'article	21T

Description technique

Plaquette adaptée	WN.. 0604..
Ø pré-perçage min. D_{min}	25 mm
Taille plaquette	6 mm
Déport L_3	13 mm
Levier	259015 14
Vis de levier	259018 10
Code ISO porte-outils	A20Q PWLNR/L06
Longueur totale L	180 mm
Hauteur de serrage L_2	19 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_s	20 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 2 mm	674242 2
VIS DE LEVIER Type 10	259018 10
Levier Type 14	259015 14
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500
