

HEDI

Dérouleuse de câble pour F, B, PL, CZ, Type: 15N



Données de commande

N° commande	081195 15N
GTIN	4003644017003
Classe d'article	08B

Description

Exécution:

Dérouleuses de câble avec **mécanisme automatique d'enroulement et d'extraction guidé, butées multiples par tour. Boîtier en plastique** fermé et très résistant à la rupture. **Protection thermique contre la surcharge**, câble robuste en néoprène H07RN-F avec raccord.

Montage aisé au mur ou au plafond avec **plage de pivotement de 150°**.

Fonctionnement:

IP24: protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de corps étrangers de $\varnothing < 12$ mm, mais tout contact doit être évité.

Utilisation:

Meilleure ergonomie grâce à un travail sans effort, rangement assuré et prévention des risques d'accidents et de blessures dus aux câbles posés par terre.

Remarque(s):

Dérouleuses de tuyau à ressort, voir codes art. 080066 à 080079.

Description technique

Matériau câble	Caoutchouc néoprène
Largeur	185 mm
Conception du câble	3G1,5
Longueur	325 mm

Puissance nominale déroulé	2000 (16 A) W
Longueur câble	15 m
Type	15N
Hauteur	275 mm
Classe de câble	H07RN-F
Matériau boîtier	Plastique
Tension nominale	250 V
Indice de protection IP	IP 24
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de fiche, entrée	E
Type de produit	Dérouleur de câble