



Couronne de perçage KOMET KUB Centron® Powerline, Ø DC: 22mm



Données de commande

N° commande	236651 22
GTIN	4047109226951
Classe d'article	24L

Description

Exécution:

La pointe de perçage guide l'outil avec précision dans l'axe et garantit ainsi rectitude et sécurité de process maximale, stabilité à des profondeurs de perçage jusqu'à 9xD.

Pré-perçage sur surfaces planes possible sans alésage pilote.

Couronne de perçage sans patins de guidage et leur réglage.

Utilisation:

Pour utilisation en position fixe ou rotative ainsi que verticale et horizontale dans tous les matériaux.

Avec pointe de centrage 236659.

Avec plaquettes 236520 – 236576.

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Réf. corps de base	20
Nombre de dents Z	2
Réf. pointe de centrage	20
Vis pour corps de base	239653 8IP8

Code ISO plaquette	SOEX 060306
Série	KUB Centron®
Ø nom. D	22
Application de perçage	Perçage transversal sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Application de perçage	Perçage de trous borgnes
Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,0 Nm	211750 1,0
Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 6IP2	239652 6IP2
Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 8IP8	239653 8IP8
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 6IP	674252 6IP