

**Garant****Porte-outils à levier, droite, Carré / plaquette: 16/06mm****Données de commande**

N° commande	251916 16/06
GTIN	4045197651297
Classe d'article	21T

**Description technique**

Plaquette adaptée	WN.. 0604..
Taille de queue	16 mm
Jeu de goupilles à ressort	259047 3
Code ISO porte-outils	PWLNRL 1616H06
Longueur de tête L <sub>1</sub>	16 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	20 mm
Jeu de ressorts	259044 5
Levier	259015 9
Vis de levier	259018 6
Taille plaquette	6 mm
Sous-plaquette	259031 25
Longueur totale L	100 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	95 degré

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

### Accessoires

Sous-plaquette Type 25	259031 25
Jeu de poinçons 10 pièces Type 3	259047 3
Levier Type 9	259015 9
VIS DE LEVIER Type 6	259018 6
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 2,5 mm	674242 2,5
Jeu de ressorts 10 pièces Type 5	259044 5
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500