

Garant
Barre d'alésage, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 25/08mm


Données de commande

N° commande	251942 25/08
GTIN	4045197656971
Classe d'article	21T

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	32 mm
Sous-plaquette	259031 40
Taille plaquette	8 mm
Vis de levier	259018 8
Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Code ISO porte-outils	A25R PWLNR/L08
Plaquette adaptée	WN.. 0804..
Jeu de ressorts	259044 2
Levier	259015 2
Déport L_3	17 mm
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage L_2	24 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_s	25 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Levier Type 2	259015 2
Jeu de poinçons 10 pièces Type 2	259047 2
Sous-plaquette Type 40	259031 40
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Jeu de ressorts 10 pièces Type 2	259044 2
VIS DE LEVIER Type 8	259018 8
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500