

**Garant**
**Tête de coupe QuickTurn, gauche, Carré / plaquette: 20/08mm**

**Données de commande**

N° commande	251907 20/08
GTIN	4045197651235
Classe d'article	21U

**Description**
**Avantage(s):**

Changement de plaquette sans outil. **Déverrouillage par simple pression d'un bouton – Remplacement de l'arête – Verrouillage de la bride.**

Réduction simple et pratique des temps morts.

Force de serrage uniforme, grande garantie d'interchangeabilité, sans entretien.

Arrosage interne: non

Code ISO porte-outils: DWLNR/L 2025K08

Plaquette adaptée: WN.. 0804..

Largeur fonctionnelle L<sub>4</sub>: 25 mm

Longueur de tête L<sub>1</sub>: 32 mm

Longueur totale L: 125 mm

Sous-plaquette: 259031 42

**Description technique**

Code ISO porte-outils	DWLNR/L 2025K08
Sous-plaquette	259031 42
Longueur de tête L <sub>1</sub>	32 mm
Bride	259038 10
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	25 mm
Plaquette adaptée	WN.. 0804..
Taille de queue	20 mm

Taille plaquette	8 mm
Vis pour sous-plaquette	259025 4
Longueur totale L	125 mm
Série	QuickTurn
Type d'utilisation	gauche
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	non
Angle d'attaque $\kappa$	95 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

## Accessoires

Bride de serrage Type 10	259038 10
Vis pour sous-plaquette	259171
Sous-plaquette	259581
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Sous-plaquette Type 42	259031 42
PrecisionBit pour Torx <sup>®</sup> , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx <sup>®</sup> TX15	674248 TX15
Vis pour sous-plaquette Type 4	259025 4
Bride de serrage	259354