

 KOMET**Couronne de perçage KOMET KUB Centron® Powerline, Ø DC: 33mm****Données de commande**

N° commande	236651 33
GTIN	4047109227064
Classe d'article	24L

Description**Exécution:**

La pointe de perçage guide l'outil avec précision dans l'axe et garantit ainsi rectitude et sécurité de process maximale, stabilité à des profondeurs de perçage jusqu'à 9xD.

Pré-perçage sur surfaces planes possible sans alésage pilote.

Couronne de perçage sans patins de guidage et leur réglage.

Utilisation:

Pour utilisation en position fixe ou rotative ainsi que verticale et horizontale dans tous les matériaux.

Avec pointe de centrage 236659.

Avec plaquettes 236520 – 236576.

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.

Description technique

Code ISO plaquette	SOEX 110508
Réf. corps de base	33
Nombre de dents Z	2
Vis pour corps de base	239653 15IP
Réf. pointe de centrage	40

Jeu de vis pour plaquettes	239652 15IP2 (2,8 Nm)
Série	KUB Centron®
Ø nom. D	33
Application de perçage	Perçage transversal sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Application de perçage	Perçage de trous borgnes
Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,8 Nm	211750 2,8
Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 15IP	239652 15IP
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Jeu de vis de serrage Torx Plus® 10 pièces Taille empreinte 15IP	239653 15IP