


CCMT 120404, Nuance: CA510

Données de commande

N° commande	260202 CA510
GTIN	4960664696529
Classe d'article	25E

Description

CCMT 120404 CA510 Nuance: CA510

Brise-copeaux: GK

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 3 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 140 - 450 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,5 - 3 mm
Application principale	P
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 450 m/min
Condition de coupe	Continue
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Brise-copeaux	GK

Nuance	CA510
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 120404
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage