

Garant**Barre d'alésage, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 32/08mm**

Données de commande

N° commande	251942 32/08
GTIN	4045197656988
Classe d'article	21T

Description technique

Sous-plaquette	259031 40
Jeu de goupilles à ressort	259047 2
Ø pré-perçage min. D_{\min}	40 mm
Levier	259015 2
Plaquette adaptée	WN.. 0804..
Taille plaquette	8 mm
Jeu de ressorts	259044 2
Déport L_3	22 mm
Vis de levier	259018 2
Code ISO porte-outils	A32S PWLNR/L08
Longueur totale L	250 mm
Hauteur de serrage L_2	31 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_s	32 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD

Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Sous-plaquette Type 40	259031 40
VIS DE LEVIER Type 2	259018 2
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 3 mm	674242 3
Levier Type 2	259015 2
Jeu de poinçons 10 pièces Type 2	259047 2
Jeu de ressorts 10 pièces Type 2	259044 2
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500