


CCMT 120412, Nuance: CA525

Données de commande

N° commande	260206 CA525
GTIN	4960664679089
Classe d'article	25E

Description

CCMT 120412 CA525 Nuance: CA525
 Brise-copeaux: GK
 Tolérance: M
 Prof. coupe a_p : 0,5 - 3 mm
 Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 330 m/min

Description technique

Brise-copeaux	GK
Prof. coupe a_p	0,5 - 3 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 330 m/min
Application principale	P
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	1,2 mm

Nuance	CA525
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 120412
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage