


CCMT 120408 Jeu de 10 pièces, Nuance: HBX020

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 260218 HBX020 |
| GTIN | 4045197668738 |
| Classe d'article | 22D |

Description

CCMT 120408 Jeu de 10 pièces HBX020 Nuance: HBX020

Brise-copeaux: PM

Prof. coupe a_p : 0,1 - 3,75 mm

Avance f: 0,06 - 0,36 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 300 m/min

Description technique

| | |
|---|--------------------------|
| Avance f | 0,06 - 0,36 mm/tr |
| Condition de coupe | Légèrement intermittente |
| Prof. coupe a_p | 0,1 - 3,75 mm |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 80 - 300 m/min |
| Application principale | P |
| Brise-copeaux | PM |
| Nuance | HBX020 |

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition |
| Type d'outils | Carbure |
| Série | Porte-outils à vis |
| Série | Porte-outils à vis eco |
| Série | Tête de coupe |
| Série | Barre d'alésage |
| Code ISO plaquette | CCMT 120408 |
| Nombre de changements/dents | 2 |
| Affectation des plaquettes | neutre |