

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 16/06mm**

Données de commande

N° commande	251943 16/06
GTIN	4045197651495
Classe d'article	21T

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	21 mm
Code ISO porte-outils	A16M PWLNR/L06
Déport L_3	11 mm
Plaquette adaptée	WN.. 0604..
Levier	259015 14
Taille plaquette	6 mm
Vis de levier	259018 10
Longueur totale L	150 mm
Hauteur de serrage L_2	15,25 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_s	16 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 2 mm	674242 2
Levier Type 14	259015 14
VIS DE LEVIER Type 10	259018 10
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500
