

**Garant****Porte-outils à levier, droite, Carré / plaquette: 25/06mm****Données de commande**

N° commande	251916 25/06
GTIN	4045197651310
Classe d'article	21T

**Description technique**

Levier	259015 9
Vis de levier	259018 6
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	32 mm
Plaquette adaptée	WN.. 0604..
Sous-plaquette	259031 25
Code ISO porte-outils	PWLNLR/L 2525M06
Jeu de ressorts	259044 5
Taille de queue	25 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	16 mm
Jeu de goupilles à ressort	259047 3
Taille plaquette	6 mm
Longueur totale L	150 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	95 degré

Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

### Accessoires

VIS DE LEVIER Type 6	259018 6
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 2,5 mm	674242 2,5
Jeu de ressorts 10 pièces Type 5	259044 5
Sous-plaquette Type 25	259031 25
Jeu de poinçons 10 pièces Type 3	259047 3
Levier Type 9	259015 9
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500