


CCMT 120412, Nuance: CA6525

Données de commande

N° commande	260206 CA6525
GTIN	4960664491865
Classe d'article	25E

Description

CCMT 120412 CA6525 Nuance: CA6525

Brise-copeaux: GK

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 3 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 140 m/min

Description technique

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Application principale	M
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 140 m/min
Rayon d'angle	1,2 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 3 mm
Brise-copeaux	GK

Nuance	CA6525
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 120412
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage