

HOLEX®
CCMT 120408 Jeu de 10 pièces, Nuance: HBX130

Données de commande

N° commande	260218 HBX130
GTIN	4045197668752
Classe d'article	22D

Description

CCMT 120408 Jeu de 10 pièces HBX130 Nuance: HBX130

Brise-copeaux: MM

Prof. coupe a_p : 0,1 - 3,75 mm

Avance f: 0,06 - 0,36 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 200 m/min

Description technique

Avance f	0,06 - 0,36 mm/tr
Brise-copeaux	MM
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Prof. coupe a_p	0,1 - 3,75 mm
Application principale	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 m/min
Nuance	HBX130

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Série	Porte-outils à vis
Série	Porte-outils à vis eco
Série	Tête de coupe
Série	Barre d'alésage
Code ISO plaquette	CCMT 120408
Nombre de changements/dents	2
Affectation des plaquettes	neutre