

Garant
Barre d'alésage, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 16/06mm


Données de commande

N° commande	251942 16/06
GTIN	4045197651471
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaquette	6 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	21 mm
Levier	259015 14
Plaquette adaptée	WN.. 0604..
Code ISO porte-outils	A16M PWLNR/L06
Déport L_3	11 mm
Vis de levier	259018 10
Longueur totale L	150 mm
Hauteur de serrage L_2	15,25 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D_s	16 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

VIS DE LEVIER Type 10	259018 10
Levier Type 14	259015 14
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 2 mm	674242 2
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500
