

**Garant****Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 20/06mm**

## Données de commande

N° commande	251943 20/06
GTIN	4045197651501
Classe d'article	21T

## Description technique

Déport L <sub>3</sub>	13 mm
Levier	259015 14
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	25 mm
Vis de levier	259018 10
Taille plaquette	6 mm
Plaquette adaptée	WN.. 0604..
Code ISO porte-outils	A20Q PWLNR/L06
Longueur totale L	180 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	19 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Ø queue D <sub>s</sub>	20 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

Levier Type 14	259015 14
VIS DE LEVIER Type 10	259018 10
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 2 mm	674242 2
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500

---